



## Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic Easy 1, Tip: 1



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 082003 1      |
| GTIN               | 4250004100626 |
| Clasa articolului  | 04S           |

### Descriere

#### Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Performante și orientate către începători - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Easy.

- **2 moduri de ultrasunete.**
- **Temperatura poate fi reglată în trepte de 5 °C.**
- **Selector electronic și afișaj LED pentru toate stările de funcționare.**
- **Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.**
- **Tub din oțel inoxidabil tras.**

#### Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

#### Livrare:

Fără coș.

#### Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele. Puteți găsi coșul corespunzător la nr. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L), substanță de curățare cu ultrasunete și substanță de protecție contra coroziunii la Cod 088015 – 088019.

## Descriere tehnică

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lungime dispozitiv           | 235 mm                           |
| Înălțime dispozitiv          | 200 mm                           |
| Înălțime cuvă de curățare    | 55 mm                            |
| Volum                        | 0,9 l                            |
| Greutate                     | 2 kg                             |
| volum de lucru recomandat    | 0,7 l                            |
| Alimentare cu energie        | Alimentare la rețea              |
| Lățimea coșului de utilizare | 70 mm                            |
| Putere de încălzire          | 60 W                             |
| Denumirea producătorului     | Elmasonic Easy 1L                |
| Volum cuvă de curățare       | 1 l                              |
| Lungime coș de utilizare     | 155 mm                           |
| Lungime cuvă de curățare     | 185 mm                           |
| Lățime dispozitiv            | 135 mm                           |
| Lățime cuvă de curățare      | 80 mm                            |
| Clasă de protecție IP        | IP 20                            |
| Tensiune nominală            | 220 - 240 V                      |
| Tip produs                   | Aparat de curățat cu ultrasunete |

## Accesorii

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Coș de utilizare Easy 1 | 082102 1 |
|-------------------------|----------|