

Mitutoyo**Coloană verticală digitală 2D Linear Height, Tip: 600FG****Date comandă**

Numărul de comandă	445395 600FG
GTIN	4550501366380
Clasa articolului	44B

Descriere**Execuție:**

- **Combinăția perfectă de multifuncționalitate și precizie maximă în cadrul acestei clase de dispozitive.**
- **Operare intuitivă datorită meniului de comandă autoexplicativ în 21 de limbi.**
- **Ecran tactil de 8,4 inch, cu afișaj color și iluminat de fundal.**
- **Mecanism de acționare pneumatic.**
- **Procedură automată a programelor învățate de componente.**
- **Vizualizare excelentă a comparațiilor de toleranță TRECE/±NU TRECE.**
- **Funcționare autonomă datorită acumulatorului. Durată de funcționare de cca 4 de ore. Al doilea acumulator poate fi montat ulterior.**
- **Intrare DIGIMATIC pentru ceasurile comparatoare digitale.**
- **Leșire DIGIMATIC pentru U-Wave sau imprimantă.**
- **Imprimați rezultatele măsurătorilor prin imprimanta de bonuri/imprimanta Digimatic Cod 498701 sau transferați-le wireless pe un PC (cablu USB/stick USB).**

Cu mâner de prindere pentru o mai bună manevrare a aparatului.

Livrare:

Palpator cu bilă Ø 5 mm cu suport de prindere, bloc de etalonare (și pentru palpatoare conice), alimentator, 1x acumulator NiMH și husă de protecție.

Descriere tehnică

Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm)	$\pm(1,1+0,6L/600) \mu\text{m}$
Înălțimea totală	996 mm
Greutate	26,1 kg
Tip acumulator	Hidrură metalică de nichel
Domeniu de aplicare maxim	0 - 972 mm
Execuție	cu mâner de prindere
Serie	LH-600
Increment comutabil	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Abatere de la rectangularitate (frontal)	5 μm
Acuratețe la repetare plan	0,4 μm
Domeniu de măsurare	0 - 600 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Liniaritate	4 μm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare	pneumatic
Număr de acumulatoare incluse	1
Forță de măsurare	1 N
Standard	Standard de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Diagonală afișaj	21,3 cm
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Coloană verticală

Servicii

024000 1000

Calibrare Coloană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	
Calibrare DAkkSColoană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024010 1000

Accesorii

Miniprosesor / imprimantă DP-1 VA Tip DP1VA	498701 DP1VA
---	--------------