

**Mitutoyo****Coloană verticală digitală 2D Linear Height, Tip: 600F****Date comandă**

Numărul de comandă	445395 600F
GTIN	4550501366366
Clasa articolului	44B

**Descriere****Execuție:**

- **Combinăția perfectă de multifuncționalitate și precizie maximă în cadrul acestei clase de dispozitive.**
- **Operare intuitivă datorită meniului de comandă autoexplicativ în 21 de limbi.**
- **Ecran tactil de 8,4 inch, cu afișaj color și iluminat de fundal.**
- **Mecanism de acționare pneumatic.**
- **Procedură automată a programelor învățate de componente.**
- **Vizualizare excelentă a comparațiilor de toleranță TRECE/±NU TRECE.**
- **Funcționare autonomă datorită acumulatorului. Durată de funcționare de cca 4 de ore. Al doilea acumulator poate fi montat ulterior.**
- **Intrare DIGIMATIC pentru ceasurile comparatoare digitale.**
- **Leșire DIGIMATIC pentru U-Wave sau imprimantă.**
- **Imprimați rezultatele măsurătorilor prin imprimanta de bonuri/imprimanta Digimatic Cod 498701 sau transferați-le wireless pe un PC (cablu USB/stick USB).**

**Livrare:**

Palpator cu bilă Ø 5 mm cu suport de prindere, bloc de etalonare (și pentru palpatoare conice), alimentator, 1x acumulator NiMH și husă de protecție.

**Descriere tehnică**

Înălțimea totală	996 mm
Număr de acumulatoare incluse	1
Abatere de la rectangularitate (frontal)	5 $\mu$ m
Forță de măsurare	1 N
Metodă de deplasare a saniei de măsurare	pneumatic
Execuție	fără mâner
Liniaritate	4 $\mu$ m
Increment comutabil	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Domeniu de măsurare	0 - 600 mm
Serie	LH-600
Tip acumulator	Hidruură metalică de nichel
Greutate	26,1 kg
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ $\mu$ m
Domeniu de aplicare maxim	0 - 972 mm
Acuratețe la repetare plan	0,4 $\mu$ m
Standard	Standard de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Diagonală afișaj	21,3 cm
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Coloană verticală

## Servicii

Calibrare Coloană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 1000 mm

024000 1000

Calibrare DAkkSColoană de măsurare verticală digitală  
Domeniu de măsurare maxim 1000 mm

024010 1000

### Accesorii

Miniprosesor / imprimantă DP-1 VA Tip DP1VA

498701 DP1VA