

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	214885 UNI
GTIN	4045197550675
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Grosimea plăcuțelor este întărită pentru exigențe de așchiera ridicată. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Rază la colț: 0,8 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT 120508 PDER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		