



Gama de chei dinamometrice "Safe-Torque A 1 set"; Cheie cu antrenare pătrată 1/4 inch și scală, Momentul maxim: 12Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657772 12
GTIN	4013288223005
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Mecanismul de declanșare special cu alunecare împiedică strângerea excesivă neintenționată. Setare și fixare simple ale valorii dorite a momentului de rotație, cu înclichetare sonoră și perceptibilă când se ating valorile scalei. Datorită danturii fine cu 72 de dinți, este posibil un unghi de revenire redus, de 5°.

Cu sculă de antrenare pătrată 1/4 inch.

Sortiment de 10 piese incl cheie dinamometrică Safe-Torque A 1.

Avantaj:

Funcția Torque Lock: Funcția momentului de rotație poate fi dezactivată și prin urmare, scula poate fi utilizată și ca clichet standard, cu momente mari de slăbire și pentru aplicații cu unghiuri de rotație definite.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanșare garantează că valoarea reglată a momentului de rotație **nu poate fi depășită**.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Conținut:

Biți de chei tubulare hexagonali, 1/4 inch: câte 1 buc. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Prelungitor cu manșon de rotire rapidă: 1 buc. lungime 75 mm

Cheie dinamometrică Safe-Torque A 1: 1 buc. Cod 657770 Ref. 12

Păstrare în: Cutie din material textil

Descriere tehnică

Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Tehnică de măsurare	mecanic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Intervalul momentului de torsiune	2 - 12 Nm
Feedback	de declanșare
Serie	Safe-Torque
Lungimea totală L	244 mm
Citire comutabilă	lbfft
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O3
Datele pot fi protocolate	nu
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Momentul maxim	12 cNm
Denumirea producătorului	Safe-Torque A 1 Set 1
Afișaj	analog
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,1 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±10 %
Semnal de declanșare	tactil
Semnal de declanșare	acustic
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta și pe stânga
Intervalul momentului de torsiune	2 - 9 lbfft

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment de rotație
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	5,5-13 mm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Moment de rotație, reglat fix	nu
Tip produs	Chei dinamometrice

Servicii

CalibrareCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți Momentul maxim 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------

Accesorii

Cheie dinamometrică „Safe Torque A 1”Cheie cu antrenare pătrată 1/4 inch și scală Momentul maxim 12 Nm	657770 12
--	-----------