



Mâner tip T, 1/4 inch cu clichet integrat, Tip: 1/4



Date comandă

Numărul de comandă	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavități pentru degete și senzație plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forței și permite lucrări care menajează lucrătorul. Pentru funcționare pe stânga și pe dreapta (cu maneta de comutare). Clichetul integrat cu dantură fină (80 de dinți/unghi de revenire de 4,5°) simplifică și accelerează înșurubarea datorită inclusiv manșonului cu rotire rapidă, care nu necesită o reșezare laborioasă.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	411 A RA
Material mâner	2 componente
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	110 mm

Număr de dinți	80
Clichet reversibil	da
cu extractor	da
Cu QuickRelease	nu
Tip produs	Chei tubulare