

**uvex****Cască de protecție uvex pronamic alpine, Culoarea: ORANGE****Date comandă**

Numărul de comandă	097837 ORANGE
GTIN	4031101959900
Clasa articolului	04U

**Descriere****Execuție:**

Această **cască sport multifuncțională** îmbină cerințele unei căști de protecție industriale cu proprietățile unei căști de escaladă. Pronamic înseamnă protecție optimă (**protection**) și dinamică (**dynamic**). Reglare confortabilă cu ajutorul unei rotițe cauciucate. Cadrul interior se reglează progresiv, ceea ce asigură o așezare optimă pe cap. Deschideri generoase de aerisire pe partea laterală a căștii. Elemente de prindere cu funcții extinse pentru accesorii de căscă precum protecție pentru față, ochelari de protecție și lampă pentru frunte. Calotă ușoară și rezistentă din ABS. Rezistentă la frig **până la -30°C**.

- **Chingă în 4 puncte**
- **Suport slot Euro de 30 mm**
- **Bandă de pentru transpirație din PU**
- **Acoperă ceafa**
- **Cu cheie rotativă**

**Aplicație:**

Lucrări de întreținere, lucrări pe schele, tehnică de întreținere, montaj, lucrări la înălțime și de salvare.

**Standard:**

DIN EN 392; DIN EN 12492

**Descriere tehnică**

Culoarea	portocalie
Referință	53 - 63 cm
Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Greutate	490 g
Denumirea producătorului	pronamic alpin hi-viz portocaliu
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la -30 °C
Proprietate cască	Protecție împotriva stropilor de metal lichid
Proprietate cască	Protecție împotriva deformării laterale
Materialul căștii tip scoică	ABS
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 12492
Tip produs	Cască de protecție