

**metabo****Ciocan rotopercutor cu acumulator, cu acumulator LiHD inclus KHLTXBL28Q****Date comandă**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | 075560 KHLTXBL28Q |
| GTIN               | 4061792218628     |
| Clasa articolului  | 03D               |

**Descriere****Execuție:****Pachet de forță pentru găurire cu ciocan.**

Mașina rotopercutantă are un mecanism de percuție de înaltă performanță, cu un mecanism de percuție pneumatic precis, care execută lovituri cu energie maximă de impact la o presiune minimă de contact. **Metabo Quick:** Schimbare rapidă și fără scule a mandrinei.

Ciocan combinat cu 3 funcții: **găurire cu ciocan, găurire și dăltuire.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** permite lucrul fără riscuri pentru integritatea fizică și nesolicitant, inclusiv în cazul utilizării continue.
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** este un sistem electronic de undă plină pentru lucrul cu turații adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină.
- **Cuplaj de siguranță:** decuplare mecanică a acționării când burghiul este blocat, pentru lucrul în siguranță.
- **Ciocan fără acumulator, extrem de ușor și maniabil, cu interfață de aspirare integrată.**
- **Performanță maximă de găurire, eficiență și durabilitate datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de percuție de înaltă performanță.**
- **Găurire fără praf, cu aspirare compactă a prafului ISA 28 (accesorii).**
- **Reducerea opțională a turației și a energiei de impact, pentru lucrul în materiale mai moi.**
- **Pornire electronică lină, pentru găurire precisă.**
- **Lumină de lucru cu LED pentru o vedere optimă a locului de găurire.**

**Avantaj:****Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

**Livrare:**

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător și MetaBOX.

Inclusiv mâner suplimentar și opritor de adâncime. Inclusiv mandrină cu ciocan și mandrină de strângere rapidă.

**Notă:**

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

**Descriere tehnică**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Număr de acumuloare incluse                                  | 2                          |
| Formă portsculă  | SDS Plus                   |
| Ø maxim de găurire spiralată în beton                        | 28 mm                      |
| Alimentare cu energie  | Alimentare la rețea        |
| Greutate fără acumulator                                     | 3,4 kg                     |
| Denumirea producătorului                                     | KH 18 LTX BL 28 Q          |
| Capacitate acumulator  | 5,5 Ah                     |
| Energie de impact  | 3 J                        |
| Tip acumulator   | Litiu-Ion                  |
| Tensiunea acumulatorului                                     | 18 V                       |
| Ambalaj  | Metabox                    |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V               |
| Număr maxim de percuții                                      | 4470 min <sup>-1</sup>     |
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel                         | 13 mm                      |
| Ø maxim de găurire spiralată în lemn                         | 30 mm                      |
| Turație de mers în gol                                       | 0 - 1000 min <sup>-1</sup> |
| Tip produs   | Ciocan rotopercutor        |