

metabo**Ciocan rotopercutor cu acumulator, fără acumulator inclus, Tip: KHLTXBL28Q****Date comandă**

Numărul de comandă	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Pachet de forță pentru găurire cu ciocan.**

Mașina rotopercutantă are un mecanism de percuție de înaltă performanță, cu un mecanism de percuție pneumatic precis, care execută lovituri cu energie maximă de impact la o presiune minimă de contact. **Metabo Quick:** Schimbare rapidă și fără scule a mandrinei.

Ciocan combinat cu 3 funcții: **găurire cu ciocan, găurire și dăltuire.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** permite lucrul fără riscuri pentru integritatea fizică și nesolicitant, inclusiv în cazul utilizării continue.
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** este un sistem electronic de undă plină pentru lucrul cu turații adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină.
- **Cuplaj de siguranță:** decuplare mecanică a acționării când burghiul este blocat, pentru lucrul în siguranță.
- **Ciocan fără acumulator, extrem de ușor și maniabil, cu interfață de aspirare integrată.**
- **Performanță maximă de găurire, eficiență și durabilitate datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de percuție de înaltă performanță.**
- **Găurire fără praf, cu aspirare compactă a prafului ISA 28 (accesorii).**
- **Metabo VibraTech (MVT):** permite lucrul fără riscuri pentru integritatea fizică și nesolicitant, inclusiv în cazul utilizării continue.
- **Reducerea opțională a turației și a energiei de impact, pentru lucrul în materiale mai moi.**
- **Pornire electronică lină, pentru găurire precisă.**
- **Lumină de lucru cu LED pentru o vedere optimă a locului de găurire.**

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Inclusiv mâner suplimentar și opritor de adâncime. Inclusiv mandrină cu ciocan și mandrină de strângere rapidă.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Număr de acumuloare incluse	0
Număr maxim de percuții	4470 min ⁻¹
Denumirea producătorului	KH 18 LTX BL 28 Q
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Formă portsculă	SDS Plus
Greutate fără acumulator	3,4 kg
Ø maxim de găurire spiralată în beton	28 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Energie de impact	3 J
Turație de mers în gol	0 - 1000 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Ciocan rotopercutor