

metabo**Ciocan rotopercutor cu acumulator, fără acumulator inclus, Tip: KHLTXBL24****Date comandă**

Numărul de comandă	075561 KHLTXBL24
GTIN	4061792218291
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Pachet de forță pentru găurire cu ciocan.**

Mașina rotopercutantă are un mecanism de percuție de înaltă performanță, cu un mecanism de percuție pneumatic precis, care execută lovituri cu energie maximă de impact la o presiune minimă de contact. Ciocan combinat cu 3 funcții: **găurire cu ciocan, găurire și dăltuire.**

- **Metabo VibraTech (MVT): permite lucrul fără riscuri pentru integritatea fizică și nesolicitant, inclusiv în cazul utilizării continue.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un sistem electronic de undă plină pentru lucrul cu turații adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină.**
- **Cuplaj de siguranță: decuplare mecanică a acționării când burghiul este blocat, pentru lucrul în siguranță.**
- **Ciocan cu acumulator, foarte ușor și compact, cu motor fără perii, nesolicitant la activități de găurire, indiferent de poziția de lucru.**
- **Performanță maximă de găurire, eficiență și durabilitate datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de percuție de înaltă performanță.**
- **Găurire fără praf, cu aspirare externă a prafului ESA plus.**
- **Pornire electronică lină, pentru găurire precisă.**
- **Lumină de lucru cu LED pentru o vedere optimă a locului de găurire.**

Avantaj:**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:**Fără** acumulator și fără încărcător.

Inclusiv mâner suplimentar și opritor de adâncime.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	KH 18 LTX BL 24
Tensiunea acumulatorului	18 V
Energie de impact	2,2 J
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr maxim de percuții	4750 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Greutate fără acumulator	2,7 kg
Formă portsculă	SDS Plus
Turație de mers în gol	0 - 1280 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	24 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Tip produs	Ciocan rotopercurtor