

**metabo****Ciocan rotopercutor cu acumulator, cu acumulator cu Li-Ion inclus BHLTX16****Date comandă**

Numărul de comandă	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:****Pachet de forță pentru găurire cu ciocan.**

Mașina rotopercutantă are un mecanism de percuție de înaltă performanță, cu un mecanism de percuție pneumatic precis, care execută lovituri cu energie maximă de impact la o presiune minimă de contact. Ciocan rotopercutor cu 2 funcții: **găurire cu ciocan și găurire.**

- **Metabo VibraTech (MVT): permite lucrul fără riscuri pentru integritatea fizică și nesolicitant, inclusiv în cazul utilizării continue.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un sistem electronic de undă plină pentru lucrul cu turații adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină.**
- **Oprire electronică de siguranță a motorului atunci când scula este blocată, pentru lucrul în siguranță.**
- **Ciocan rotopercutor cu acumulator, extrem de ușor și compact, cu motor fără perii, nesolicitant la activități de găurire, indiferent de poziția de lucru.**
- **Performanță maximă de găurire, eficiență și durabilitate datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de percuție de înaltă performanță.**
- **Lumină de lucru cu LED pentru o vedere optimă a locului de găurire.**

**Avantaj:****Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

**Livrare:**

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion, încărcător și MetaBOX.

Inclusiv mâner suplimentar și opritor de adâncime.

**Notă:**

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

**Descriere tehnică**

Ambalaj	Metabox
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	20 mm
Turație de mers în gol	0 - 730 min <sup>-1</sup>
Energie de impact	1,3 J
Capacitate acumulator	2 Ah
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate fără acumulator	1,6 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate cu acumulator	2 kg
Denumirea producătorului	BH 18 LTX BL 16
Tensiunea acumulatorului	18 V
Formă portsculă	SDS Plus
Ø maxim de găurire spiralată în beton	16 mm
Număr maxim de percuții	5250 min <sup>-1</sup>
Număr de acumulatoare incluse	2
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Tip produs	Ciocan rotopercutor