

metabo**Polizoare unghiulare, Tip: WEV11-125****Date comandă**

Numărul de comandă	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Dumneavoastră definiți limita – nu mașina dumneavoastră.**

Cu dispozitive de la 850 până la 1.900 de wați, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare cerință și fiecare aplicație. Polizor unghiular compact cu **control turației** și **cea mai mică circumferință de prindere din clasa sa de performanță**, pentru ergonomie perfectă.

- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automat: reduce reculul la blocarea discului.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.**
- **Turație constantă sub sarcină.**
- **Mai puțin solicitant ca niciodată: polizor unghiular compact cu control turației și cea mai mică circumferință de prindere din clasa sa de performanță, pentru ergonomie perfectă.**
- **Durabilitate mai mare, acționare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare și moment de rotație cu 50% mai mare.**
- **Schimbarea rapidă și fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton cu sistemul Metabo M-Quick.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.**

Livrare:

Inclusiv apărătoare de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie cu două găuri.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Racord filetat	M14
Denumirea producătorului	WEV 11-125 Quick
Greutate	2,1 kg
Pornire lină	da
Blocaj contra repornirii	da
Ø maxim al discurilor	125 mm
Lungimea cablului	4 m
Particularitate	Sistem cu schimbare rapidă
Putere absorbită	1100 W
Turație de mers în gol	2800 - 10500 min ⁻¹
Tip produs	Polizoare unghiulare