

**metabo****Polizor unghiular fără fir cu acumulator, Tip: WVBLT11125****Date comandă**

Numărul de comandă	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Polizor unghiular, 18 V, cu viteză reglabilă, fără perii, cu eficiență maximă.

- **Acumulatorul poate fi rotit cu câte 90°.**
- **Sistem de frânare rapidă și cuplaje de siguranță.**
- **Sistem M-QUICK pentru schimbarea fără scule a discului.**
- **Sistem de frânare rapidă pentru o protecție maximă a utilizatorului: discul se oprește într-o secundă după oprire.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: la blocarea discului, reduce reculul la cel mai scăzut nivel în comparație cu alte echipamente aflate pe piață, pentru protecție maximă a utilizatorului.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Filtru de praf detașabil pentru a proteja motorul de particulele grosiere.**

**Avantaj:**

**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

**Livrare:**

Include acumulator, încărcător și metaBOX. Inclusiv acoperire de protecție, flanșă de susținere, piuliță de strângere M-Quick, mâner suplimentar, filtru de praf și 2x acumulator LiHD.

**Notă:**

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

## Descriere tehnică

Pornire lină	da
Înterupător de siguranță	nu
Blocaj contra repornirii	da
Vibrație maximă conform EN	8 m/s <sup>2</sup>
Greutate fără acumulator	1,8 kg
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Model constructiv motor	fără perii
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	2800 - 10000 min <sup>-1</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Greutate	2,8 kg
Stop Kickback	da
Ambalaj	Metabox
Greutate cu acumulator	2,8 kg
Denumirea producătorului	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Capacitate acumulator	5,5 Ah
Tensiunea acumulatorului	18 V
Protecție la suprasarcină	da
Adâncimea maximă de tăiere	27 mm
Ø maxim al discurilor	125 mm
Tip produs	Polizoare unghiulare

## Accesorii

Acumulator Li-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4
--	----------

Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2