

**metabo****Polizor unghiular fără fir cu acumulator, Tip: WBLTX15125****Date comandă**

Numărul de comandă	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Polizor unghiular, 18 V, fără perii, extrem de puternic, dar cât se poate de maniabil.

- **Acumulatorul poate fi rotit cu câte 90°.**
- **Sistem de frânare rapidă și cuplaje de siguranță.**
- **Sistem M-QUICK pentru schimbarea fără scule a discului.**
- **Polizor unghiular din noua generație, fără perii, cu acumulator: cel mai puternic din clasa sa, la fel de puternic ca o un alimentator de 1500 wați.**
- **Motor fără perii, care nu necesită service, cu eficiență maximă și manevrabilitate cât se poate de bună.**
- **Sistem rapid de frânare, pentru o protecție maximă a utilizatorului: discul se oprește în 1,5 secunde după oprire.**
- **Sistem M-QUICK pentru schimbarea fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Acumulatorul poate fi rotit cu câte 90° pentru o ergonomie optimă în orice poziție de lucru.**
- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: la blocarea discului, reduce reculul la cel mai scăzut nivel în comparație cu alte echipamente aflate pe piață, pentru protecție maximă a utilizatorului.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Filtru de praf detașabil pentru a proteja motorul de particulele grosiere.**

**Avantaj:**

**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

**Livrare:**

Include acumulator, încărcător și metaBOX. Inclusiv acoperire de protecție, flanșă de susținere, piuliță de fixare M-Quick, mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT), filtru de praf și 2× acumulator LiHD.

**Notă:**

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Protecție la suprasarcină	da
Stop Kickback	da
Ambalaj	Metabox
Capacitate acumulator	5,5 Ah
Model constructiv motor	fără perii
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	10000 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
Întreprupător de siguranță	nu
Greutate fără acumulator	2 kg
Pornire lină	da
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Greutate	3 kg
Ø maxim al discurilor	125 mm
Greutate cu acumulator	3 kg
Blocaj contra repornirii	da
Număr de acumulatoare incluse	2
Tensiunea acumulatorului	18 V

Tip produs

Polizoare unghiulare

**Accesorii**

AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4
Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2