

metabo**Polizor unghiular fără fir cu acumulator, Tip: WLT11-125****Date comandă**

Numărul de comandă	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Polizor unghiular, 18 V, fără perii, cu eficiență maximă, puternic ca un dispozitiv cu cablu de 1100 watt.

- **Acumulatorul poate fi rotit cu câte 90°.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Motor fără perii, care nu necesită service, cu eficiență maximă și manevrabilitate cât se poate de bună.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: la blocarea discului, reduce reculul la cel mai scăzut nivel în comparație cu alte echipamente aflate pe piață, pentru protecție maximă a utilizatorului.**

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Include acumulator, încărcător și metaBOX. Inclusiv acoperire de protecție, flanșă de susținere, piuliță cu două găuri, mâner suplimentar, cheie cu două găuri și 2x acumulator Li-Power.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Turație maximă	10000 min ⁻¹
Greutate	2,5 kg
Ø maxim al discurilor	125 mm
Număr de acumuloare incluse	2
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate cu acumulator	2,5 kg
Întreprupător de siguranță	nu
Greutate fără acumulator	1,8 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Adâncimea maximă de tăiere	27 mm
Protecție la suprasarcină	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Blocaj contra repornirii	da
Stop Kickback	da
Capacitate acumulator	4 Ah
Model constructiv motor	fără perii
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Ambalaj	Metabox
Pornire lină	da
Denumirea producătorului	W 18 LT BL 11-125
Vibrație maximă conform EN	8 m/s ²
Tip produs	Polizoare unghiulare

Accesorii

AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2

Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4