

metabo**Polizoare unghiulare, Tip: WEPBA19125****Date comandă**

Numărul de comandă	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Dumneavoastră definiți limita – nu mașina dumneavoastră.**

Cu dispozitive de la 850 până la 1.900 de wați, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare cerință și fiecare aplicație. Echipat pentru uz industrial, cu o putere de 1.900 watt și tehnologie M-Brush (**perii de cărbune care nu necesită service**, cu o durată de viață de 3 de ori mai mare **pentru întreaga durată de viață a echipamentului**).

- **Stabilizator automat integrat al mașinii, pentru o reducere cu până la 50% a vibrațiilor la nivelul palmă-braț durabilitate mai mare a mașinii și o durabilitate dublă a discurilor de șlefuit.**
- **Comutator ergonomic cu padelă cu funcție de întrerupător de siguranță.**
- **Cel mai rapid sistem de frânare pentru o protecție maximă a utilizatorului: Frâna mecanică cu disc patentată oprește discul în cel mult 2 secunde de la oprire sau de la căderea de curent.**
- **Inel din oțel pentru asigurarea lucrărilor la altitudini mari.**
- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automat: reduce reculul la blocarea discului.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.**
- **Turație constantă sub sarcină.**
- **Durabilitate mai mare, acționare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare și moment de rotație cu 50% mai mare.**
- **Schimbarea rapidă și fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton cu sistemul Metabo M-Quick.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**

· Mâner suplimentar cu vibrații reduse Metabo VibraTech (MVT).**Livrare:**

Inclusiv apărătoare de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie cu două găuri.

Descriere tehnică

Racord filetat	M14
Blocaj contra repornirii	da
Denumirea producătorului	WEPBA 19-125 Q DS
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Pornire lină	da
Greutate	2,7 kg
Particularitate	Sistem cu schimbare rapidă
Putere absorbită	1900 W
Ø maxim al discurilor	125 mm
Stop Kickback	da
Lungimea cablului	4 m
Turație de mers în gol	11000 min ⁻¹
Tip produs	Polizoare unghiulare