

metabo**Polizoare unghiulare INOX, Tip: WEV17-125****Date comandă**

Numărul de comandă	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Limita o definiți dvs. nu mașina.**

Cu dispozitive de la 850 la 1.900 watt, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare provocare și fiecare utilizare. Polizor unghiular extrem de robust, cu raport mare de transmisie și cu **o turație** reglabilă **puternic redusă**, pentru șlefuirea la rece. Ideal **pentru prelucrarea oțelului superior**.

- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: reduce reculul la blocarea discului.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.**
- **Turație constantă sub sarcină.**
- **Durabilitate mai mare, acționare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare și moment de rotație cu 50% mai mare.**
- **Schimbarea rapidă și fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton cu sistemul Metabo M-Quick.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Mâner suplimentar cu vibrații reduse Metabo VibraTech (MVT).**
- **Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.**

Livrare:

Inclusiv acoperire de protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie pentru șplinturi.

Descriere tehnică

Înterupător de siguranță	da
Greutate	2,5 kg
Pornire lină	da
Putere absorbită	1700 W
Blocaj contra repornirii	da
Racord filetat	M14
Denumirea producătorului	WEV 17-125 Quick Inox
Ø maxim al discurilor	125 mm
Tip cablu	4
Particularitate	Sistem cu schimbare rapidă
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație de mers în gol	2000 - 7600 min ⁻¹
Tip produs	Polizoare unghiulare