

**metabo****Polizoare unghiulare, Tip: WEA17-125****Date comandă**

Numărul de comandă	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:****Dumneavoastră definiți limita – nu mașina dumneavoastră.**

Cu dispozitive de la 850 până la 1.900 de wați, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare cerință și fiecare aplicație. Polizor unghiular de 1.700 watt, cu puterea unui polizor mare și manevrabilitatea unui polizor mic, pentru cea mai rapidă îndepărtare a materialului.

- **Stabilizator automat integrat, pentru o reducere cu până la 50% a vibrațiilor mâinii și brațului, o durată de viață mai mare a echipamentului și o durată de viață de până la două ori mai mare a discurilor de șlefuit.**
- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: reduce reculul la blocarea discului.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.**
- **Turație constantă sub sarcină.**
- **Durabilitate mai mare, acționare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare și moment de rotație cu 50% mai mare.**
- **Schimbarea rapidă și fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton cu sistemul Metabo M-Quick.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Mâner suplimentar cu vibrații reduse Metabo VibraTech (MVT).**
- **Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.**

**Livrare:**

Inclusiv apărătoare de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie cu două găuri.

**Descriere tehnică**

Putere absorbită	1700 W
Greutate	2,5 kg
Lungimea cablului	4 m
Particularitate	Sistem cu schimbare rapidă
Pornire lină	da
Racord filetat	M14
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Blocaj contra repornirii	da
Ø maxim al discurilor	125 mm
Denumirea producătorului	WEA 17-125 Quick
Stop Kickback	da
Turație de mers în gol	11000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Polizoare unghiulare