

**metabo****Polizoare unghiulare, Tip: W850-125****Date comandă**

Numărul de comandă	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:****Dumneavoastră definiți limita – nu mașina dumneavoastră.**

Cu dispozitive de la 850 până la 1.900 de wați, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare cerință și fiecare aplicație. **Polizor unghiular compact și maniabil**, pentru lucrări ușoare.

- **Motor puternic cu capacitate bună de suprasarcină.**
- **Protecție la repornire după întreruperea alimentării.**
- **Robust, universal și economic: polizor unghiular puternic pentru fiecare aplicație.**
- **Acoperire de protecție sigură la răsucire.**

**Livrare:**

Inclusiv apărătoare de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie cu două găuri.

**Descriere tehnică**

Putere absorbită	850 W
Racord filetat	M14
Ø maxim al discurilor	125 mm
Greutate	1,8 kg
Lungimea cablului	2,5 m
Particularitate	Protecție la repornire

Blocaj contra repornirii	da
Denumirea producătorului	W 850-125
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație de mers în gol	11500 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Polizoare unghiulare