

metabo**Polizoare unghiulare, Tip: WEPBA24230****Date comandă**

Numărul de comandă	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Polizor unghiular mai puternic 230 mm cu motor Metabo Marathon, cu protecție patentată împotriva prafului, pentru durabilitate mare:

- **Oprire electronică de siguranță: reduce reculul la blocarea discului, pentru o protecție ridicată a utilizatorului.**
- **Protecție electronică la suprasarcină și la repornire.**

Livrare:

Inclusiv acoperire de protecție, mâner suplimentar, piuliță cu strângere rapidă.

Putere absorbită: 2400 W

Turație de mers în gol: 6600 min⁻¹

Moment: 17 Nm

Racord filetat: M14

Ø maxim al discurilor: 230 mm

Greutate: 6,2 kg

Descriere tehnică

Lungimea cablului	4 m
Stop Kickback	da
Pornire lină	da
Întreprupător de siguranță	da
Greutate	6,2 kg

Ø maxim al discurilor	230 mm
Frecvență de rețea	50 Hz
Putere absorbită	2400 W
Blocaj contra repornirii	da
Moment	17 Nm
Racord filetat	M14
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație de mers în gol	6600 min ⁻¹
Tensiune nominală	240 V
Tip produs	Polizoare unghiulare