

**metabo**

## Date comandă

Numărul de comandă	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Clasa articolului	03D

## Descriere

Execuție:

Polizor unghiular mai puternic 230 mm cu motor Metabo Marathon, cu protecție patentată împotriva prafului, pentru durabilitate mare:Oprire electronică de siguranță: reduce reculul la blocarea discului, pentru o protecție ridicată a utilizatorului.Protecție electronică la suprasarcină și la repornire.

Livrare:

Inclusiv acoperire de protecție, mâner suplimentar, piuliță cu strângere rapidă.

## Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	230 mm
Blocaj contra repornirii	da
Vibrație maximă conform EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
Turație maximă	6600 min <sup>-1</sup>
Pornire lină	da
Greutate	6,3 kg
Putere absorbită	2600 W
Adâncimea maximă de tăiere	65 mm
Denumirea producătorului	WE 26-230 MVT Quick
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Particularitate	Pornire lină
Particularitate	Protecție la repornire
Tip produs	Polizoare unghiulare