

metabo**Polizoare unghiulare Cap plat, Tip: WEF15-125****Date comandă**

Numărul de comandă	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Limita o definiți dvs. nu mașina.**

Cu dispozitive de la 850 la 1.900 watt, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare provocare și fiecare utilizare. Polizor unghiular cu **cap plat** de înaltă performanță, pentru lucrul rapid la unghiuri ascuțite de până la 43° și în zone greu accesibile.

- **Conceput pentru a îndepărta zgura de sudură, rugina sau vopseaua din cadrul unor structuri restrânse și pentru lucrul în poziții restrictive.**
- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automat: reduce reculul la blocarea discului.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.**
- **Turație constantă sub sarcină.**
- **Durabilitate mai mare, acționare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare și moment de rotație cu 50% mai mare.**
- **Metabo Quick pentru schimbarea discului fără scule, de la piulița cu strângere rapidă.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT), pentru amortizarea vibrațiilor, cu scopul de a proteja sănătatea.**
- **Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.**

Livrare:

Inclusiv acoperire de protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie pentru șplinturi.

Descriere tehnică

Stop Kickback	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø maxim al discurilor	125 mm
Pornire lină	da
Racord filetat	M14
Lungimea cablului	4 m
Putere absorbită	1550 W
Blocaj contra repornirii	da
Greutate	2,7 kg
Denumirea producătorului	WEF 15-125 Quick
Particularitate	Sistem cu schimbare rapidă
Turație de mers în gol	11000 min ⁻¹
Tip produs	Polizoare unghiulare