

metabo**Polizoare unghiulare, Tip: WEA19-1800****Date comandă**

Numărul de comandă	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Polizor unghiular puternic de 180 mm cu adâncimea de tăiere a unui polizor unghiular de 230 mm.

- **Vibrații reduse pentru lucru fără oboseală datorită mânerului suplimentar Metabo VibramTech (MVT) și autobalansorului integrat.**
- **Pornire lină electronică și protecție împotriva repornirii.**
- **Carcasa angrenajului poate fi montată rotită în trepte de 90°.**
- **Ergonomie perfectă datorită zonei de prindere subțiri, care permite un control maxim și lucrări ușoare deasupra capului.**
- **Motor Metabo Marathon cu sistem nou de răcire și sistem de perii de cărbune, pentru o durabilitate dublă.**
- **Tacho-Constamatic (TC) este un sistem electronic de undă plină: progres ridicat de lucru datorită turației constante sub sarcină.**
- **Sistem M-QUICK pentru schimbarea fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Cuplaj de siguranță mecanic Metabo S-automat: când discul se blochează, este minimizat efectul de recul la cel mai scăzut nivel de pe piață - pentru o protecție maximă a utilizatorului și continuarea rapidă a lucrului.**
- **Pornire electronică lină și protecție împotriva repornirii.**
- **Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.**

Livrare:

Include apărătoare de protecție, mâner suplimentar, piuliță de strângere M-Quick.

Descriere tehnică

Particularitate	Adâncime mare de separare
Particularitate	Sistem M-Quick
Putere absorbită	1900 W
Vibrație maximă conform EN	4,9 m/s ²
Turație maximă	8200 min ⁻¹
Denumirea producătorului	WEA 19-180 Quick RT
Blocaj contra repornirii	da
Lungimea cablului	4 m
Adâncimea maximă de tăiere	60 mm
Greutate	2,7 kg
Ø maxim al discurilor	180 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular