

metabo**Mașină de găurit cu acumulator, cu acumulator LiHD, Tip: BSLTBL****Date comandă**

Numărul de comandă	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Mașină de găurit cu acumulator, cu și fără sistem Metabo-Quick.**

Sistemul Quick economisește mult timp atunci când schimbați frecvent între găurire și înșurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biți cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.

Alegeți între **o echipare completă** cu 2 acumulatori, încărcător și o carcasă robustă din plastic și **mașina fără accesorii** în cutie, dacă aveți deja câțiva acumulatori. Evident că puteți achiziționa și separat acumulatori și încărcătoare. De altfel, toți acumulatorii Metabo au **o garanție de 3 ani**, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.

Alte elemente, cum ar fi **lumina de lucru cu LED-uri** și **cârligul practic pentru curea**, oferă și mai mult confort la lucru.

- **Mașină de găurit și înșurubat cu percuție, cu putere optimă, pentru aplicații solicitante.**
- **Motor Metabo unic fără perii, pentru o desfășurare rapidă a lucrului și eficiență maximă la găurire și înșurubare.**
- **Lampă de lucru integrată pentru iluminarea punctului de lucru.**
- **Cu cârlig practic pentru curea și cu magazie de biți, opțional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.**
- **Acumulator LiHD pentru performanță maximă, durată de funcționare și durabilitate extrem de mari.**

Pentru cele mai grele aplicații, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteți recunoaște imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecție termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă, 2× acumulator LiHD, încărcător și METABOX.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate fără acumulator	1,2 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Turație de mers în gol	0 - 600 min ⁻¹
Turație de mers în gol	0 - 2100 min ⁻¹
Moment maxim de rotație moale	34 Nm
Model constructiv motor	fără perii
Denumirea producătorului	BS 18 LT BL
Utilizare tipică	Strong
Greutate cu acumulator	1,8 kg
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment maxim de rotație dur	75 Nm
Ambalaj	Metabox
Capacitate acumulator	4 Ah
Număr de acumulatoare incluse	2
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	38 mm

Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V
USP2	Motor fără perii, cu 2 acumulatori, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13

Accesorii

Încărcător cu acumulator Tip ASC55-8	073890 ASC55-8
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2
Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55