

**Cască de protecție EVOLite®, Culoarea: WHITE****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 097862 WHITE |
| GTIN | 5038428015431 |
| Clasa articolului | 09W |

Descriere**Execuție:**

Cască de protecție extrem de ușoară (341 g) **EVOLite®** cu suport transparent pentru card de identitate. **Cureaua joasă pentru ceafă** permite o așezare foarte bună a căștii. **Sistemul de curele în 6 puncte** poate fi reglat în profunzime și asigură **o precizie maximă de fixare**. **Ventilație laterală și posterioară** pentru o mișcare optimă a aerului în interiorul căștii, reducând temperatura căștii cu 2-3 de grade în medie. Cu **bandă antitranspirație Chamlon™ din bumbac, confortabilă și funcțională**. Lungime medie a cadrului căștii. Cu o suprafață mare de imprimare pentru logo și marcaje, precum și elemente reflectorizante pentru o vizibilitate îmbunătățită (EN 12899-1, clasa RA2).

- **Chingă în 6 puncte**
- **Cu cheie rotativă**
- **Sistem de ventilație integrat**

Standard:

DIN EN 397

Proprietate cască: Capacitate de protecție până la -30 °C

Materialul căștii tip scoică: ABS

Reglare pe lățime: Închidere rotativă

Referință: 53 - 64 cm

Greutate: 341 g

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---|
| Referință | 53 - 64 cm |
| Culoarea | alb |
| Reglare pe lățime | Închidere rotativă |
| Greutate | 341 g |
| Proprietate cască | Protecție împotriva stropilor de metal lichid |
| Proprietate cască | Protecție împotriva deformării laterale |
| Proprietate cască | Capacitate de protecție până la -30 °C |
| Materialul căștii tip scoică | ABS |
| Standard | DIN EN 397 |
| Tip produs | Cască de protecție |