



Cască de protecție EVO® 3, Culoarea: BLUE



Date comandă

Numărul de comandă	097863 BLUE
GTIN	
Clasa articolului	09W

Descriere

Execuție:

Cască de protecție pentru industrie **EVO® 3** reunește o protecție excelentă datorită cadrului interior puternic, cu numeroase beneficii de confort. **Cureaua joasă pentru ceafă** permite o așezare foarte bună a căștii. **Sistemul de curele în 6 puncte** poate fi reglat în profunzime și asigură **o precizie maximă de fixare. Ventilație laterală și posterioară** pentru o mișcare optimă a aerului în interiorul căștii, reducând temperatura căștii cu 2-3 de grade în medie. Cu **bandă antitranspirație Chamlon™ din bumbac, confortabilă și funcțională**. Lungime medie a cadrului căștii. Cu o suprafață mare de imprimare pentru logo și marcaje.

- **Chingă în 6 puncte**
- **Cu cheie rotativă**
- **Sistem de ventilație integrat**

Standard:

DIN EN 397

Descriere tehnică

Referință	53 - 64 cm
Culoarea	albastru
Reglare pe lățime	Închidere rotativă

Greutate	372 g
Proprietate cască	Protecție împotriva stropilor de metal lichid
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la -30 °C
Materialul căștii tip scoică	HDPE
Standard	DIN EN 397
Tip produs	Cască de protecție