

**TMSERROR, Tip: GBH18V24C****Date comandă**

Numărul de comandă	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Ciocan perforator cu acumulator de 18 V cu sistem de prindere SDS-plus și motor fără perii.

- **Cuplu de suprasarcină pentru protecția utilizatorilor și a mașinii.**
- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Extrem de robust: Electronic Motor Protection oprește motorul în caz de suprasarcină; complet funcțional și după o încercare de rezistență la șoc la 2 m pe beton.**

Ciocan rotopercutor cu acumulator, cu modul de conectivitate bluetooth integrat.

- **Controlul reculului și controlul vibrațiilor.**
- **Interfața cu utilizatorul pentru selectarea modului de scule (auto/favorite).**

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion 18V / 5,0 Ah, încărcător, opritor de adâncime, inserție 1/1 L-BOXX pentru aparat și încărcător și L-BOXX.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	GBH 18V-24 C

Vibrație maximă conform EN	16 m/s ²
Formă portsculă	SDS-Plus
Capacitate acumulator	5 Ah
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Număr maxim de percuții	4350 min ⁻¹
Greutate	2,9 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumulatori incluse	2
Ø maxim de găurire spiralată în beton	24 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Energie de impact	2,4 J
Tip produs	Ciocan rotopercurtor

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
---	------------