

HEDI

Tambur pentru cablu din plastic compact, pentru F, B, PL CZ, Mărime coadă: 50R



Date comandă

Numărul de comandă	081104 50R
GTIN	4003644024117
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® compact și de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 250 mm și cu caracteristici ergonomice și de siguranță.

- **Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare și o purtare confortabilă.**
- **Suport detașabil pentru cabluri și ghidare pentru o direcționare optimă a cablurilor.**
- **Se poate monta simplu pe perete.**

Pentru utilizare pe perioade scurte în aer liber.: Aprobata pentru utilizare pe termen scurt în aer liber.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Tensiune nominală	250 V
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Sistem de diagnoză disponibil	da
Lungimea cablului	50 m
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Structura cablului	3G1,5
Număr de prize	3
Carcasă materiale	Plastic
Culoare cablu	negru
Clasă de protecție IP	IP 44
Materialul cablului	Cauciuc
Clasa cablului	H05RR-F
Tip produs	Tambur pentru cabluri