



## Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile, Momentul maxim: 200cNm



### Date comandă

Numărul de comandă	659957 200
GTIN	7610733291700
Clasa articolului	63D

### Descriere

#### Execuție:

**Mâner de forță** cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar și **cu mâinile ude sau uleioase**. La atingerea momentului presetat, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecție la suprasarcină). Reglarea momentului dorit prin roțița de reglare de la capătul mânerului. Poziția de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică ușor lizibilă, protejată împotriva murdăriei. Pentru **prinderea tijelor interschimbabile de 6 mm** (Cod 659920 – 659928).

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

### Descriere tehnică

Tehnică de măsurare	mecanic
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Procedeu de măsurare	Moment de rotație

Calibrarea	O1
Standard	DIN EN ISO 6789
Momentul maxim	200 cNm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Intervalul momentului de torsiune	0,4 - 2 Nm
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	5 cNm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Datele pot fi protocoalte	nu
Lungimea totală L	124 mm
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta
Intervalul momentului de torsiune	40 - 200 cNm
Feedback	de declanșare
Afișaj	analog
Tije interschimbabile compatibile	6 mm
Moment de rotație, reglat fix	nu
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

## Servicii

CalibrareȘurubelniță dinamometrică Momentul maxim 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------