

**Garant****Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru, Lungimea totală: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	706001 300
GTIN	4067263031468
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Articulație introdusă cu protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. **Posibilitate de ajustare fină cu opritor** prin apăsarea unui cap arcuit. Bacuri de prindere crestate, dințate și cu autofixare. Bacuri de prindere crestate, dințate și cu autofixare. În plus, dinți contra-rotativi în partea din spate a fălcii pentru o prindere agresivă. Suprafață fosfatată cu mangan, bacuri rectificatice. Mânere cu formă ergonomică cu protecție antialunecare din plastic.

**Standard:****DIN ISO 8976****Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

**Descriere tehnică**

Deschidere pentru țevi	2,3/4 inch
Deschidere pentru hexagon	60 mm
Lungimea totală	300 mm
Număr de opritoare cu reglare fină	30
Suprafață	fosfatat cu mangan, fălci rectificatice
Standard	DIN ISO 8976
Model de	fălci de prindere crestate, dințate
Material	Oțel crom-vanadiu

Fără scântei	nu
Reglare rapidă	da
Ajustare fină cu opritor	da
Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori