

KERN**Cântar de precizie, tip 572, Plajă maximă de cântărire: 4200g**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 479521 4200 |
| GTIN | 4045761356887 |
| Clasa articolului | 47D |

Descriere

Execuție:

- **Carcasă metalică robustă.**
- **Ghid de utilizare simplu și cât se poate de clar.**
- **Se poate comuta între alimentarea prin rețea și cea cu acumulator.**
- **Unitățile de cântărire (de ex., greutatea șuruburilor) se pot seta la alegere.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).**
- **Numărarea bucăților: Numărarea bucăților de referință poate fi selectată la 1, 5, 10, 20 buc. Comutarea afișajului de la bucată la greutate.**
- **Recepție: înregistrare separată pentru greutatea recipientului de tarare și a componentelor de recepție (total net).**
- **Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfață KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date și de comenzi, fără efort de instalare.**

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, capac de protecție.

Accesorii opționale:

La cerere, acumulator extern, cablu de date, imprimantă, adaptor pentru interfață cum ar fi RS-232, USB.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Plajă maximă de cântărire | 0 - 4200 g |
| Liniaritate | ±0,05 g |
| Greutate minimă pe bucată | 0,1 g |
| Lățime | 180 mm |
| Reproductibilitate | 0,02 g |
| Adâncime | 310 mm |
| Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor) | 3 s |
| Greutate netă | 2,3 kg |
| Citire | 0,01 g |
| Dimensiuni platou cântar | Ø 150 mm |
| Înălțime | 85 mm |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Denumirea producătorului | 572 |
| Calibrarea | Preț la cerere |
| Tip produs | Cântar de precizie |