

**KERN****Cântar cu platformă, tip DS de înaltă rezoluție, Plajă maximă de cântărire: 150kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479611 150
GTIN	4045761357037
Clasa articolului	47D

**Descriere****Execuție:**

- Cântar robust cu platformă utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial și balanță de număr.
- Unitate de afișare cu înălțimea cifrelor de 21 mm independente de platformă; reglabilă și montabilă printr-un cablu flexibil.
- Platformă robustă cu cască de protecție pentru unitatea de afișare.
- Deservire simplă, explicită prin fereastra-dialog (da / nu) de pe ecran.
- Funcționare cu alimentare de la rețea și acumulator (acumulator la cerere).
- Unitățile de cântărire (de ex. greutatea șuruburilor) se pot programa la alegere.
- Cu optimizare automată a referinței pentru contorizare precisă.
- Program de ajustare CAL: pentru setarea preciziei (greutate de control necesară la cerere).
- Contor de mână: cantități de referință selectabile: 1, 5, 10, 20 de bucăți
- Posibilitate de comutare a afișajului de pe Bucăți pe Greutate.
- Deducere numerică a tarei pentru greutatea cunoscută a recipientului. Util la controlul cantităților de umplere.
- Definirea procentelor: afișarea abaterii de la greutatea de referință în % în loc de grame
- KERN Universal Port (KUP): permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP (care nu sunt incluse în pachetul de livrare), precum RS-232, USB la schimb de date și comenzi de control, fără efort de instalare.

**Livrare:**

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, capac de protecție.

**Accesorii opționale:**

Acumulator intern și extern, greutate de control, suport de perete, imprimantă, trepid și adaptoare de interfață, precum RS-232, USB, la cerere.

**Descriere tehnică**

Citire	1 g
Greutate netă	19 kg
Dimensiuni platou cântar	500×400 mm
Reproductibilitate	1 g
Denumirea producătorului	DS
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	3 s
Calibrarea	Preț la cerere
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Plajă maximă de cântărire	0 - 150 kg
Greutate minimă pe bucată	10 g
Înălțime cifre unitate de afișare	18 mm
Tip produs	Cântar cu platformă

**Servicii**

CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 150 kg	027700 150
Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 180	027710 180