

KERN**Cântar de precizie, tip PCB, Plajă maximă de cântărire: 10000g**

Date comandă

Numărul de comandă	479511 10000
GTIN	4045761243156
Clasa articolului	47D

Descriere

Execuție:

- **Este posibilă alimentarea de la rețea sau cu baterii. Închidere automată (auto-off) după 3 minute.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).**
- **Numărarea bucăților: Numărarea bucăților de referință poate fi selectată la 5, 10, 25, 50 buc. Comutarea afișajului de la bucată la greutate.**
- **Recepție: Înregistrare separată pentru greutatea recipientului de tarare și a componentelor de recepție (total net).**

Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfață KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date și de comenzi, fără efort de instalare.

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, capac de protecție.

Accesorii opționale:

Baterie Cod 081561 Ref. 6LR61; acumulator intern la cerere. La cerere, cablu de date, imprimantă, adaptor pentru interfață cum ar fi RS 232 sau USB.

Descriere tehnică

Greutate minimă pe bucată	2 g
---------------------------	-----

Liniaritate	±0,3 g
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	3 s
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Înălțime	79 mm
Plajă maximă de cântărire	10000 g
Număr de baterii incluse	1
Lățime	163 mm
Dimensiuni platou cântar	150×170 mm
Greutate netă	1,4 kg
Reproductibilitate	0,1 g
Adâncime	245 mm
Citire	0,1 g
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	K2
Tip produs	Cântar de precizie

Servicii

Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 50	027710 50
CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50