

**KERN****Cântar de precizie, tip PCB, Plajă maximă de cântărire: 3600g**

## Date comandă

Numărul de comandă	479511 3600
GTIN	4045761243194
Clasa articolului	47D

## Descriere

### Execuție:

- **Este posibilă alimentarea de la rețea sau cu baterii. Închidere automată (auto-off) după 3 minute.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).**
- **Numărarea bucăților: Numărarea bucăților de referință poate fi selectată la 5, 10, 25, 50 buc. Comutarea afișajului de la bucată la greutate.**
- **Recepție: Înregistrare separată pentru greutatea recipientului de tarare și a componentelor de recepție (total net).**

Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfață KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date și de comenzi, fără efort de instalare.

### Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, capac de protecție.

### Accesorii opționale:

Baterie Cod 081561 Ref. 6LR61; acumulator intern la cerere. La cerere, cablu de date, imprimantă, adaptor pentru interfață cum ar fi RS 232 sau USB.

## Descriere tehnică

Greutate netă	1,4 kg
---------------	--------

Greutate minimă pe bucată	0,2 g
Plajă maximă de cântărire	3600 g
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	3 s
Lățime	163 mm
Adâncime	245 mm
Reproductibilitate	0,01 g
Citire	0,01 g
Liniaritate	±0,05 g
Dimensiuni platou cântar	130×130 mm
Înălțime	79 mm
Calibrarea	K2
Tip produs	Cântar de precizie

## Servicii

Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 50	027710 50
CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50