

Garant**Disc de curățare (A), Ø discurilor: 115mm**

Date comandă

Numărul de comandă	566757 115
GTIN	4067263046875
Clasa articolului	51E

Descriere

Execuție:

Discuri de șlefuire cu țesătură din nylon prevăzută uniform cu granulație abrazivă sintetică.

Structură a materialului abraziv extrem de rezistentă, împletită compact, fină, foarte flexibilă și cu putere mare de șlefuire.

Aplicație:

Pentru curățarea și debavurarea **cu o finisare extrem de fină a suprafețelor.**

Cu disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă pe polizorul unghiular.

Descriere tehnică

Turație maximă	11000 min ⁻¹
Ø găurii	22,23 mm
Turație recomandată	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø discurilor	115 mm
Grad de duritate	moale
Grad de finețe	mediu
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Descrierea formei	plat
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Material abraziv de curățare grosieră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		