

KERN**Cântar de precizie, tip PCB, Plajă maximă de cântărire: 360g**

Date comandă

Numărul de comandă	479511 360
GTIN	4045761243187
Clasa articolului	47D

Descriere

Execuție:

- **Este posibilă alimentarea de la rețea sau cu baterii. Închidere automată (auto-off) după 3 minute.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).**
- **Numărarea bucăților: Numărarea bucăților de referință poate fi selectată la 5, 10, 25, 50 buc. Comutarea afișajului de la bucată la greutate.**
- **Recepție: Înregistrare separată pentru greutatea recipientului de tarare și a componentelor de recepție (total net).**

Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfață KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date și de comenzi, fără efort de instalare.

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, capac de protecție.

Accesorii opționale:

Baterie Cod 081561 Ref. 6LR61; acumulator intern la cerere. La cerere, cablu de date, imprimantă, adaptor pentru interfață cum ar fi RS 232 sau USB.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu baterii
-----------------------	------------

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Citire	0,001 g
Număr de baterii incluse	1
Greutate minimă pe bucată	0,02 g
Dimensiuni platou cântar	Ø 82 mm
Liniaritate	±0,005 g
Plajă maximă de cântărire	360 g
Înălțime	79 mm
Greutate netă	0,84 kg
Reproductibilitate	0,001 g
Lățime	163 mm
Adâncime	245 mm
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	3 s
Calibrarea	K2
Tip produs	Cântar de precizie

Servicii

Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 50	027710 50
CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50