

**Cameră de inspectare cu acumulator, Denumirea producătorului: M12-360IC****Date comandă**

Numărul de comandă	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Clasa articolului	03L

**Descriere****Execuție:**

Cameră de inspectare compactă cu acumulator pentru inspectarea vizuală în locuri greu accesibile.

- **ecran LCD mare de 4,3 inch pentru imagini clare.**
- **Ecran care poate fi rotit la 270°.**
- **5 niveluri de luminozitate asigură o iluminare optimă.**
- **zoom digital în 3 trepte pentru focalizare rapidă pe anumite puncte.**

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv acumulator 1x 12 V / 2,0 Ah Li-ion, încărcător, cablu cameră, cârlig, magnet, oglindă, geantă de transport.

**Descriere tehnică**

Lungimea cablului camerei	1200 mm
Ø cap cameră	10 mm

Clasă de protecție IP	IP 67
Capacitate acumulator	2 Ah
Greutate	0,9 kg
Rezoluție ecran	480×272 px
Denumirea producătorului	M12 360IC
Dimensiune afișaj	4,3 inch
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiunea acumulatorului	12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Endoscop