

REGO-FIX▲**Sistem reCool® pentru alimentarea cu agent de răcire, Pentru bucuțe elastice tip ER: ER32****Date comandă**

Numărul de comandă	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Clasa articolului	33B

Descriere**Execuție:**

- Modificare simplă a uneltelor acționate cu răcire externă și internă.
- Răcire precisă la mașina de tăiat și evacuare îmbunătățită a așchiilor.
- Potrivit în special pentru buzunare adânci și cavități.
- Suprafețe de calitate deosebită.

Avantaj:

- Modificare eficientă economic a sistemelor de unelte acționate pentru răcire internă.
- Potrivit pentru utilizarea cu emulsie și ulei.
- Presiune lichid de răcire de maxim 100 bar (150 bar cu furtun de înaltă presiune, disponibil la cerere).
- Rulmenți cu întreținere redusă.
- Pentru răcire internă (cu șaibele de etanșare Cod 309630 și 309635).

Turație maximă de 40.000 rpm.

Aplicație:

Potrivit pentru unelte antrenate cu filet ER și racord de lichid de răcire G1/8 inch, precum și pentru bucuțe elastice ER în conformitate cu DIN 6499 / ISO 15488.

Livrare:

1 x piuliță de strângere Recool®, 1 x arc spiralat și furtun Ø 6 mm, 400 mm lungime, 2 x G1/8 in. BSP racord drept, 2 x G1/8 in. BSP racord unghiular de 90°.

Notă:

Când este utilizat sistemul de alimentare cu agent de răcire cu răcire internă, utilizați șaiabă de etanșare corespunzătoare, Cod 309630 și 309635! Șaibele de spălare a lichidului de răcire pentru răcirea periferică sunt disponibile la cerere.

La sculele acționate care au orificiu în axul către cutia de viteze (de ex., șurub de reglare a lungimii), se impune etanșarea orificiului!

Descriere tehnică

Lățime B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Tip produs	Duză cu lichid de răcire