



## Bucșe intermediare crestate cu răcire cu răcire, Ø 32 mm, Ø D1 de prindere: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302177 10
GTIN	4060576155074
Clasa articolului	33T

### Descriere

#### Execuție:

Cu fante pentru canale de răcire.

#### Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul maxim de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precizie a sistemului la  $3 \times D$ ).
- Concentricitate  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pentru reducție).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

#### Adaptat pentru:

Mandrină hidraulică cu Ø de strângere de 32 mm.

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	62,5 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D	32 mm
Caracteristici nume produs	Ø 32 mm
Concentricitate sistem	5 $\mu\text{m}$

Tip produs

Adaptor de reducere