



Bucșe intermediare crestate cu răcire etanșat, Ø 12 mm, Ø D1 de prindere: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	302147 6
GTIN	4060576159911
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Etanșat (dop de cauciuc).

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul mare de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate $\pm 5 \mu\text{m}$ (precizie a sistemului la $3 \times D$).
- Concentricitate $\pm 2 \mu\text{m}$ (pentru reducere).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

Accesorii opționale:

Ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Descriere tehnică

Ø exterior	12 mm
Caracteristici nume produs	Ø 12 mm
Concentricitate sistem	5 μm
Tip produs	Adaptor de reducere

