

**Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu afișaj LCD mare. Cadranul rotativ cu 270° permite alinierea optimă a afișării valorilor măsurate pentru numeroase aplicații.

Funcționare:

Punere la zero/preset, ieșirea valorilor măsurate, direcție de măsurare inversabilă. Câmp de taste blocabil, mod standby.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Palpatoare de schimb și speciale Cod 424900; 434910; 434915. Cablu de date Cod 498928.

Descriere tehnică

Grosime carcasă	33 mm
Calibrarea	C1
Citire comutabilă	0,00005 inch
Citire comutabilă	0,001 mm

Ø carcasă	59,8 mm
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Serie	DIALTRONIC
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,004 mm
Standard	DIN 878
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------