

**Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu afișaj combinat de scară și cifre (înălțimea cifrelor 10 mm) precum și repere indicatoare de toleranță mecanice. Câmpul de afișaj / de taste se poate roti până la 270°.

Funcționare:

Punere la zero/preset, ieșirea valorilor măsurate, direcție de măsurare inversabilă. Câmp de taste blocabil, mod standby. Definirea toleranțelor inferioare și superioare, măsurarea dinamică Min / Max / Max-Min, selectarea Ref 1 sau Ref 2 (toleranță preset și salvată), factor de multiplicare, blocarea tastaturii, ieșirea de date, selectarea rezoluției (0,01 sau 0,001 mm). IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498928, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910.

Descriere tehnică

Ø carcasă	59,8 mm
-----------	---------

Serie	DIALTRONIC
Clasă de protecție IP	IP 54
Citire comutabilă	0,00005 inch
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Calibrarea	C1
Tip de baterii	Celulă buton
Grosime carcasă	33 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	0,001 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Înălțimea cifrelor	10 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032