

Garant**Softcut® HSI GARANT cu pas larg, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214906 50/5
GTIN	4045197674463
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Oțel rezistent la uzură, tratat termic cu strat de acoperire anticoroziv. Locaș precis al plăcuțelor datorită momentului de strângere ajustat. Distanță largă și îngustă dintre dinți pentru strategie individuală de frezare.

Aplicație:

Mai ales pentru mașini cu motor slab și pentru prelucrarea la adâncimi mai mari cu diametre mici.

Notă:

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tășuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți $a_p = 6$ mm.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 0836..

Ø tăişului D _c	50 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Număr de dinți Z	5
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219863
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP