

**Clichet atașabil, reversibil, Pătrat de antrenare: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Clasa articolului	66F

Descriere**Execuție:**

Clichet atașabil reversibil cu 48 de dinți și unghi de prindere de 7,5°.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Chei dinamometrice: Cod 657320 Ref. 2 și 5

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Număr de dinți	48

Înălțime h	8 mm
Distanța între axe S	25 mm
Pătrat pentru cuplare	Ø 6 mm
Serie	QH
Lățime b	15 mm
Clicheți reversibili	da
Clichet cu extractor	nu
Tip produs	Clichet