


Garant**Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subțiri, HSK-F 63, Ø D1 de prindere: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307516 20
GTIN	4067263239758
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare și frezare.
- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).

Accesorii opționale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țevă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descriere tehnică

L ₂	48 mm
L ₃	51 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Filet M	M16×1
Ø D ₂	42 mm
Interval de reglaj V	10 mm

Fișă de date

Reducție recomandată	302155; 302160; 302165; 302150
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø exterior D	50 mm
Suport	HSK-F 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	F
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/307516-20>