


Garant

Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subțiri, HSK-F 63, Ø D1 de prindere: 12mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	307516 12
GTIN	4067263239741
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicație:

- Rată înaltă de așchiere (totuși fără așchiere dificilă extremă).
- Pentru găurire, alezare și frezare.

Accesorii opționale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Reducție recomandată	302135; 302140; 302145; 302147
L ₂	40 mm
Ø exterior D	50 mm
Ø D ₂	32 mm
L ₃	46 mm

Lungime activă dimensiune A	85 mm
Filet M	M10×1
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	HSK-F 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	F
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică