



Mașini de carotat cu acumulator, Tip: 71700361



Date comandă

Numărul de comandă	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de carotat universală, mică, cu talpă magnetică, cu acumulator, cu 1 viteză și cursă puternică, cu motor EC fără perii. Funcționalitate maximă pentru lucru mobil la locul de montaj.

- **Pentru putere maximă, se recomandă un acumulator AMPShare ProCore de 18 V.**
- **Funcționare spre dreapta/stânga.**
- **Magnet permanent extrem de îngust cu premagnetizare.**
- **Flexibilitate la toate lucrările mobile de găurire, cum ar fi carotarea, găurirea în spirală, filetarea, teșirea și alezarea.**
- **Concept de comandă simplu, care nu permite confuziile, în câmpul de vizualizare al utilizatorului.**

Livrare:

AKBU 35 PMQ Select **fără acumulator, inclusiv** pompă pentru lichid de răcire, chingă de ridicat, cârlig de prindere, știft de centrare, protecție la contact, pană antialunecare, geantă de transport.

Notă:

Acumulatorii recomandați sunt disponibili la Cod 073856 – 073858, iar setul de pornire la Cod 073863 – 073867.

Descriere tehnică

Lățime talpă magnetică	70 mm
Turație maximă	130 - 520 min ⁻¹
Greutate	12,2 kg
Ø maxim frecare	18 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Cursa de lucru	135 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	18 mm
Formă portsculă	QuickIN / MK2
Lungime talpă magnetică	195 mm
Adâncime de găurire	Carotă în oțel maxim 50 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	AKBU 35 PMQ AS
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Înălțime	450 mm
Ø maxim teșire	30 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Ø maxim filetare în oțel	M14
Ambalaj	Geantă de transport
ID producător	71700361
Tip produs	Mașină de găurit