



Mașină de carotat compactă 72732361



Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 076527 72732361 |
| GTIN | 4014586897356 |
| Clasa articolului | 03F |

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit compactă cu talpă magnetică, extrem de mică și de ușoară, cu 1 viteză, de dimensiuni minime pentru utilizare în spații restrânse în atelier și pe șantier.

- **Motorul arborelui principal al mașinii de găurit este stabil la lucrări în zone înguste.**
- **Operare per clichet cu economie de spațiu, pe ambele laturi.**
- **Vedere optimă a locului de găurit.**
- **Alimentare unică a manșonului de fus pentru tăieri de adâncime de până la 35 mm.**

Livrare:

Inclusiv 1 × clichet 1/2 inch, prelungitor pentru cheia tubulară 1/2 inch, pompă de lichid de răcire, chingă de ridicat, cârlig pentru așchii, vârf de centrare, protecție la atingere, mâner suplimentar, cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal 5 mm, cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu mâner în T 5 mm, cutie.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Ø maxim filetare în oțel | M12 mm |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Greutate | 8,5 kg |
| Lungime talpă magnetică | 175 mm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel | 16 mm |
| Formă portsculă | Weldon |
| Putere absorbită | 1200 W |
| Dimensiunile portsculei | 19 mm (3/4 inch) |
| Lățime talpă magnetică | 80 mm |
| Ø maxim teșire | 32 mm |
| Ø maxim carotare în oțel | 36 mm |
| Denumirea producătorului | KBC 36 MAGFORCE |
| Turație maximă | 130 - 520 min ⁻¹ |
| Cursa de lucru | 46 mm |
| Înălțime | 169 mm |
| Ambalaj | Geantă de transport |
| Tip produs | Mașină de carotat |