



## Polizoare unghiulare Acumulator, Tip: 71220161



### Date comandă

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 077107 71220161 |
| GTIN               | 4014586898155   |
| Clasa articolului  | 03F             |

### Descriere

#### Execuție:

Polizor unghiular fără fir AMPShare 18V, rezistent la praf și performant, pentru lucrări eficiente de tăiere, șlefuire și debavurare în aplicații de montaj. Productivitate dublă - cu până la 50% mai multe tăieri decât sistemul anterior, datorită combinației perfecte dintre o mașină puternică și un sistem puternic de baterii ProCORE. Durabil și robust datorită carcasei motorului complet închise. Acest lucru protejează motorul împotriva prafului agresiv de ceramică și minerale. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.

· **Preselectare electronică a turației.**

#### Livrare:

**Fără acumulator, fără încărcător.** Inclusiv acoperire de protecție, piuliță cu strângere rapidă care nu necesită scule, mâner antivibrații, cheie, L-BOXX.

#### Notă:

Pentru set de pornire potrivit, consultați Cod 073863 – 073867.

### Descriere tehnică

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Interval de turație        | 2500 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Adâncimea maximă de tăiere | 25 mm                         |
| Ø maxim al discurilor      | 115 mm                        |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Tensiunea acumulatorului                                     | 18 V                    |
| Denumirea producătorului                                     | CCG 18-115-10AS         |
| Blocaj contra repornirii                                     | da                      |
| Ambalaj  | Cutie de scule (L-Boxx) |
| Tip acumulator   | Litiu-Ion               |
| Greutate   | 2,7 kg                  |
| Alimentare cu energie  | Alimentare la rețea     |
| Vibrație maximă conform EN                                   | 5 m/s <sup>2</sup>      |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V              |
| Număr de acumulatoare incluse                                | 0                       |
| Tip produs   | Polizoare unghiulare    |