



## Polizor unghiular compact, Tip: 72226760



### Date comandă

Numărul de comandă	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.

- Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.
- Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.
- Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).
- Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, care necesită întreținere redusă și durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii.

Protecție extinsă a utilizatorului deoarece dispune de:

- Pornire lină
- Protecție împotriva repornirii automate
- Monitorizarea blocării
- Protecție electronică la suprasarcină
- Preselectarea turației
- Monitorizare recul, mâner antivibrații și frână

#### Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

### Descriere tehnică

Blocaj contra repornirii	da
Denumirea producătorului	CG 15-125 BL
Greutate	2,2 kg
Particularitate	Motor fără perii
Turație maximă	3500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Ø maxim al discurilor	125 mm
Adâncimea maximă de tăiere	35 mm
Putere absorbită	1500 W
Tip produs	Polizor unghiular